



SonaSpray

Coefficient d`absorption phonique α_s testé sur une sous-couche dure

SonaSpray K-13 standard

Stärke in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
16	0.14	0.43	0.93	0.95	1.05	1.14	0.85
38	0.2	0.66	1.09	1.04	1.05	1.06	0.95
50	0.31	0.89	1.01	1.01	1.06	1.08	1
57	0.27	0.75	1.02	1.02	1.01	1.02	0.95
70	0.37	1.1	1.15	1.11	1.09	1.13	1
76	0.49	1.04	1.07	1.07	1.05	1.09	1

SonaSpray fc

Stärke in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
8	0.07	0.18	0.63	0.78	0.9	1.01	0.6
12	0.11	0.34	0.85	0.94	1.04	1.04	0.8

SonaKrete

Stärke in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
6	0.01	0.07	0.39	0.69	0.83	0.87	0.5
10	0.06	0.11	0.46	0.77	0.84	0.89	0.55
13	0.01	0.16	0.49	0.89	1.03	0.97	0.65
19	0.25	0.48	0.81	0.85	0.85	0.94	0.75

SonaSpray K-13 spécial

Stärke in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
12,5	0.09	0.22	0.58	0.79	0.98	1.04	0.65
16	0.10	0.35	0.83	0.88	0.99	1.04	0.75
19	0.09	0.35	0.87	0.87	1.03	1.07	0.8
25	0.14	0.54	0.93	1.03	1.08	1.05	0.9
32	0.18	0.60	0.98	1.03	1.04	1.05	0.9